

AFNAMEPUNTEN VPM.S 50-0.1



- Afnamepunt voor tafel
- Geïntegreerde afsluitkraan
- Geschikt voor zuivere gassen
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Licht corrosieve gassen, Zuivere gassen

Uitgezonderd:

Brandbare gassen

Specificaties


Maximale ingangsdruk bij 15°C 50 bar

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van zuurstof en brandvoedende gassen mag de werkdruk niet hoger zijn dan 25 bar.

Dimensies:

Lengte (L): : 90 mm
 Hoogte (H): : 90 mm
 Diepte (D): : 75 mm
 Nettogewicht : 0.95 kg



Aansluiting

Ingangskoppeling: Ingang: G 3/8" BSPP achterzijde

Uitgangskoppeling: Uitgang: G 3/8" BSPP vrouwelijk. Handmatige aansluiting

Producten:

| Referentie | Korte beschrijving: | Gas | Ingangsdruk | Ingangskoppeling: | Uitgangskoppeling: | Materiaal |
|------------|--------------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 16234 | POU VALVE VPM.S 50-0,1 | Lucht, C3H8, C2H4, CO, H2, He, N2, CH4, C3H6, Ar, O2 | | G 3/8 BSPP vrouwelijk | G 3/8 BSPP Vrouwelijk | Roestvast staal |
| 16236 | FDL VANNE VPM.S 50-0,1 DB 1/4" | Lucht, C3H8, C2H4, CO, H2, He, N2, CH4, C3H6, Ar, O2 | 50 bar | DB 1/4" | G 3/8 BSPP Vrouwelijk | Roestvast staal |
| 16237 | FDL VANNE VPM.S 50-0,1 DB 10MM | Lucht, C3H8, C2H4, CO, H2, He, N2, CH4, C3H6, Ar, O2 | 50 bar | DB 10MM | G 3/8 BSPP Vrouwelijk | Roestvast staal |

Options

| | Referentie | Long designation |
|--|------------|------------------------------------|
| | 16263 | BEVESTIGINGSPLAAT (KIT) VOOR 2 VPM |
| | 16264 | BEVESTIGINGSPLAAT (KIT) VOOR 3 VPM |
| | 16265 | BEVESTIGINGSPLAAT (KIT) VOOR 4 VPM |
| | 16558 | KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS |
| | 16562 | KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS |
| | 16564 | KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS |

| | Referentie | Long designation |
|--|------------|---------------------------------|
| | 16565 | KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS |
| | 16566 | KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS |
| | 16567 | KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS |
| | 16569 | KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS |