

REDUCEERVENTIELEN HBD.S 200-4-2 T PURGE



- Hogedruk reduceerventiel - Dubbeltraps
- Montage op 200 bar cilinder of paneel
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, licht corrosief
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Licht corrosieve gassen, Zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Reactieve mengsels

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C200 bar


Uitgangsdruk0,20 tot 4 bar

Nominaal debiet in N₂2 Nm³/h*

Interne/externe lekdichtheid ≤ 2x10⁻⁸ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur : -40°C tot + 74°C

Materialen

Lichaam Roestvast staal 316



Handleiding:

OP 150 - HBD.S T Purge

Aansluiting

Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas

Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPF vrouwelijk

Aansluiting overdrukventiel: Dubbele snijringkoppeling RVS 6mm, snijringen in RVS

Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met een hogedruk koppeling volgens het gas en één of meerdere uitgangskoppelingen. Zij zijn uitgerust met een hogedruk- en lagedruk manometer, een collecteerbaar overdrukventiel, en een Purge Té.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Vorm van de ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
170436	REG HBD.S 200-4-2 T PURGE NEN LU4-CF 6MM	CO, Corrosieve gassen, Toxische gassen	200 bar	4 bar	2 Nm³/h	NEN LU4	Sleutelmoer RVS	DB 6MM	Roestvast staal
170437	REG HBD.S 200-4-2 T PURGE NEN RU4-CF 6MM	Corrosieve gassen, Toxische gassen	200 bar	4 bar	2 Nm³/h	NEN RU4	Sleutelmoer RVS	DB 6MM	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	16532	AUSGANG KIT N°2-GYROLOK
	16558	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 6MM RVS
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS

	Referentie	Long designation
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS
	19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"(6 pce á box)

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
170436	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	16014	PRESSURE GAUGE (-1) - 6 Bar Ø 50mm Lateral Entry
	17066	RELIEF VALVE SS - FKM 6 BAR
	17141	FLAT SEAL in PCTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	29215	FLAT SEAL in PCTFE (Kel-F®) 21x8x2 for inlet connection s.steel NEN LU4 / RU4 (Wrench)
170437	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	16014	PRESSURE GAUGE (-1) - 6 Bar Ø 50mm Lateral Entry
	17066	RELIEF VALVE SS - FKM 6 BAR
	17141	FLAT SEAL in PCTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	29215	FLAT SEAL in PCTFE (Kel-F®) 21x8x2 for inlet connection s.steel NEN LU4 / RU4 (Wrench)