

KIT ASSIST GAS N2 LASER 300 BAR

- Continue gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 2x1 of 2x2 cilinders of bundels 200 bar
- Geschikt voor stikstof
- In messing
- Automatische omschakeling met reset

Laser

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Stikstof

Specificaties

De automatische omschakeling van een lege groep cilinders naar een volle in reserve voorkomt onderbrekingen in de gastoevoer.

Maximale ingangsdruk bij 15°C 300 bar

Interne/externe lekkdichtheid $\leq 10^{-8}$ mbar.l/s., Bedrijfstemperatuur : -40°C tot + 50°C

*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P2) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P2 + 1 bar.

Materialen

Reduceerpaneel met omschakeling
Paneel ling
Frame Roestvast staal
Overdrukventiel: Aansluitbaar in messing
Dichting AGS Pb, Delrin™, EPDM, PA 6.6

Handleiding:

OP 201

Aansluiting

Ingangskoppeling: 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI
vrouwelijk