

REDUCEERVENTIELEN TGD 200-20-160



- Hogedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op 200 bar cilinder of bundel - hoog debiet
- Geschikt voor industrieel gas
- In messing

Lassen, Industriële processen

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Industriële gassen

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 200 bar
Uitgangsdruk 1 tot 20 bar
Nominaal debiet in N₂ 160 Nm³/h*

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C

*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P₂) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P₂ + 1 bar.

Materialen


Lichaam Gegoten messing
Zitting: Messing
Klep Messing PTFCE gecoat
Membraan: Butyl
Lichtmetalen mechanisme, Ø
Manometer: 63mm

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van brandbare gassen, gelieve de afblaaspotten en overdrukventielen af te leiden.

Dimensies:

Lengte (L): : 215 mm
Hoogte (H): : 250 mm
Diepte (D): : 140 mm
Ø2 : 63 mm
Nettogewicht : 4.6 kg



Handleiding:

OP 110 - TGD 200

Aansluiting

Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas
Uitgangskoppeling: Uitgang: M20x1,5 rechts


Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met een hogedruk koppeling volgens het gas en één of meerdere uitgangskoppelingen. Zij zijn uitgerust met een hogedruk- en lagedruk manometer, en een overdrukventiel.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Vorm van de ingangskoppeling:	Materiaal
193605	REG TGD 200-20-160 NEN RU1	Lucht, CO2	200 bar	20 bar	160 Nm³/h	NEN RU1	Handmoer RVS	Messing
193606	REG TGD 200-20-160 NEN RU3	He, N2, Ar	200 bar	20 bar	160 Nm³/h	NEN RU3	Handmoer RVS	Messing

Options

Referentie	Long designation
 19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"(6 pce à box)

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
193605	17203	FLAT SEAL in PTCFE 18x11,8x2 for inlet connection
	18500	PRESSURE GAUGE 0-40 Bar Ø 50mm Lateral Entry M10x
	18504	PRESSURE GAUGE 0-315 Bar Ø 50mm Lateral Entry M10
	167800	DICHTING kit PA6.6 voor manometer M10X1(2 Dichting

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
193606	18500	PRESSURE GAUGE 0-40 Bar Ø 50mm Lateral Entry M10x
	18504	PRESSURE GAUGE 0-315 Bar Ø 50mm Lateral Entry M10
	29053	FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2
	167800	DICHTING kit PA6.6 voor manometer M10X1(2 Dichting