


SIGNALISATIE ALCA 6



- Geschikt voor industrieel gas
- Plastic bescherming met doorkijkglas

Laser, Lassen, Snijden, Industriële processen

Toepassingsgebieden

BarAL signal box are designed for monitoring of pressure, flow rate, weight and levels through on line data reporting and digital display.

Ontworpen voor implementatie van:

Industriële gassen

Ontworpen voor:

Air Liquide gasdistributiesystemen

Uitgezonderd:

Brandvoedende en brandbare gassen zijn uitgesloten

Veiligheidswaarschuwing:

⚠️ Opgelet! Niet geschikt voor gebruik in EX-zones!

Dimensies:

Lengte (L): : 310 mm

Hoogte (H): : 252 mm

Diepte (D): : 148 mm

Nettogewicht : 1.6 kg

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas
216890	ALCa 6 channel + warning light	Neutrale gassen, O2

Options

	Referentie	Long designation
	16407	KOPPELING COUDE G1/4"F 16X1,336M

	Referentie	Long designation
	169933	Druktransmitter 400 bar_4#20mA - Ingang M12 - Uitgang G1/4

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
216890	215235	Housing box ALCa 6 channel