

SIGNALISATIE ALCA 2



- Geschikt voor industrieel gas
- Plastic bescherming met doorkijkglas

Laser, Lassen, Snijden, Industriële processen

Toepassingsgebieden

ALCa signal box are designed for monitoring of pressure, flow rate, weight and levels through on line data reporting and digital display.

Ontworpen voor implementatie van:

Industriële gassen

Ontworpen voor:

Air Liquide gasdistributiesystemen

Uitgezonderd:

Flammable_gases

Dimensies:

Lengte (L): : 166 mm

Hoogte (H): : 237 mm



Diepte (D): : 113 mm

Nettogewicht : 1 kg

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
215022	ALCa 2 channel	Neutrale gassen, O2	ABS/Polycarbonaat
216888	ALCa 2 channel + warning light	Neutrale gassen, O2	

Options

	Referentie	Long designation
	16407	KOPPELING COUDE G1/4\"F 16X1,336M
	169933	Druktransmitter 400 bar_4#20mA - Ingang M12 - Uitgang G1/4