

# MODULES

## ECOGAZ P FLAMAL 50-4-20



- Gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 1x1 of 1x2 cilinders 50 bar
- Geschikt voor FLAMAL en andere CnHm
- In messing

Snijden, Industriële processen

### Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:  
FLAMAL™ 29, Propan, Propyleen

### Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C ..... 50 bar

Uitgangsdruk ..... 4 bar

Overdrukventiel bar: ..... 6.4 bar

Interne/externe lekdichtheid  $\leq 10^{-8}$  mbar.l/s., Bedrijfstemperatuur : -40°C tot + 50°C

### Materialen


Paneel .....	Reduceerpaneel
Frame .....	Roestvast staal
	Klep in messing gecoat met PTF-CE, Lichaam in messing, Filter in roestvast staal 316L, Membraan
Reduceerventiel.....	en Hastelloy® C276
	Omhulsel in roestvast staal Ø 50 mm, Mechanisme in koperlegering
Manometer: .....	ring
Overdrukventiel: .....	Aansluitbaar in messing, FPM

### Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van brandbare gassen, gelieve de afblaaspoorten en overdrukventielen af te leiden.

## Dimensies:

Lengte (L): : 135 mm  
 Lengte (L1): : 205 mm  
 Hoogte (H): : 115 mm  
 Diepte (D): : 330 mm  
 Nettogewicht : 6.2 kg



## Handleiding:

OP 310 - ECOGAZ

## Aansluiting

**Ingangskoppeling:** 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk

**Uitgangskoppeling:** 1 uitgang + 1 aansluiting voor collecteren purge G 3/8 BSPP vrouwelijk

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
178211	PAN ECOGAZ P FLAMAL 50-4-20 C3H8-C3H6	C3H8, C3H6	50 bar	4 bar	20 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
144953	PAN ECOGAZ P FLAMAL 50-4-20	C3H8, C3H6	50 bar	4 bar	20 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing

## Options

	Referentie	Long designation
Not Found	64595	KIT KOPPELINGS ECOGAZ/M2D G3/8 AL- G1/2"
Not Found	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane

	Referentie	Long designation
	152663	KIT AUTOCOLLANTS CHANGT BOUT/CAD
	155103	VEILIGHEIDSAANWIJZING FG

## Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
178211	15973	PRESSURE GAUGE 0- 100 Bar Ø 50mm Back Entry M10x1 Brass-Cr
	16188	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17085	FLAT SEAL in PCTFE for pressure gauge s.steel (KIT of 3x2 seals, Thickness: 0,5/1,0/1,5mm)
	17137	FLAT SEAL in PCTFE 14,25X11X1,5 for inlet port 16
	17140	FLAT SEAL in PA 6.6 14,5x10x2
	17141	FLAT SEAL in PTCFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
178211	18553	PRESSURE GAUGE 0-16 Bar Ø 50mm Back entry G1/4 Brass-Cr
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	64595	KIT KOPPELINGS ECOGAZ/M2D G3/8 AL- G1/2"
	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane
	153427	DUOBLOC VENTIEL PURGEER ECOGAZ FLAMAL 50-4-20 voor Manifold 144952 en Panel 144953
	169937	MANOMETER 0 +4 +6 Bar verchromd messing Ø 50 ach

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
178211	169939	RELIEF VALVE RDB10 FPM 7B
	175866	KIT VERVANGING REGULATOR links voor Man CLSA1 200-
	175867	KIT VERVANGING REGULATOR rechts voor Man CLSA1 200
144953	15973	PRESSURE GAUGE 0- 100 Bar Ø 50mm Back Entry M10x1 Brass-Cr
	16188	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17085	FLAT SEAL in PCTFE for pressure gauge s.steel (KIT of 3x2 seals, Thickness: 0,5/1,0/1,5mm)
	17137	FLAT SEAL in PCTFE 14,25X11X1,5 for inlet port 16
	17140	FLAT SEAL in PA 6.6 14,5x10x2
	17141	FLAT SEAL in PTCFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	18553	PRESSURE GAUGE 0-16 Bar Ø 50mm Back entry G1/4 Brass-Cr
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	64595	KIT KOPPELINGS ECOGAZ/M2D G3/8 AL- G1/2"
	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane
	153427	DUOBLOC VENTIEL PURGEER ECOGAZ FLAMAL 50-4-20 voor Manifold 144952 en Panel 144953
	169937	MANOMETER 0 +4 +6 Bar verchromd messing Ø 50 ach
	169939	RELIEF VALVE RDB10 FPM 7B
	175866	KIT VERVANGING REGULATOR links voor Man CLSA1 200-
	175867	KIT VERVANGING REGULATOR rechts voor Man CLSA1 200