

AFNAMEPUNTEN PDG-B 50-1-2



- Compact wandafnamepunt
- Afsluiting en regeling van werkdruk
- Geschikt voor zuivere gassen
- In geanodiseerd aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Zuivere gassen

Uitgezonderd:

Hydrocarbons

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 50 bar

Uitgangsdruk 0,05 tot 1 bar

Nominaal debiet in N₂ 2 Nm³/h**


Interne/externe lekdichtheid ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur : -30°C tot + 50°C

*Zuurstof en brandvoedende gassen : maximale werkdruk 25 bar.

**Nominaal debiet in stikstof bij 15°C.

Dimensies:

Lengte (L): : 45 mm
 Hoogte (H): : 145 mm
 Diepte (D): : 108 mm
 Ø2 : 40 mm
 Nettogewicht : 0.85 kg



Handleiding:


OP 450 - PDG

Aansluiting

Ingangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk langs boven- of achterzijde

Uitgangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk langs onder- of achterzijde

Flow curve



Producten:




Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:
168687	POU PDG-B 50-1-2IN/UIT G3/8 BSPP W	Lucht, CO, CO ₂ , H ₂ , He, N ₂ , N ₂ O, Ar, O ₂	G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk

Options

	Referentie	Long designation
	16516	OLIVE SOEPELE BUIS INT.D4-6MM
	16521	KOPP.G3/8BUIT./DB 1/8"MESSING VERCHROOMD
	16522	KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.
	16523	GYROLOK RACCORD 3/8" - 1/4" LC
	16524	KOPP.G3/8" BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD

	Referentie	Long designation
	16526	KOPP.G3/8" BUIT./DB8MM MESSING VERCHROOMD
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS

	Referentie	Long designation
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	172812	KIT blauwe kap voor PDG voor N20 doos 3 stuks
	172813	KIT donkergroene kap voor PDG voor Ar doos 3 stuks
	172814	KIT rode kap voor PDG voor Brandbaar Gas doos 3 st
	172815	KIT witte kap voor PDG voor O2 doos 3 stuks

	Referentie	Long designation
	172816	KIT grijze kap voor PDG voor CO2 doos 3 stuks
	172817	KIT bruine kap voor PDG voor He doos 3 stuks
	172818	KIT groene kap voor PDG voor Air doos 3 stuks
	173312	BEVESTIGINGSPLAAT voor 2 PDG roestvrij staal 304 L
	173313	BEVESTIGINGSPLAAT voor 3 PDG roestvrij staal 304 L
	173314	BEVESTIGINGSPLAAT voor 1 PDG roestvrij staal 304 L

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
168687	15974	PRESSURE GAUGE (-1) - 1,5 Bar Ø 40mm - Back Entry M10X1
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	167800	DICHTING kit PA6.6 voor manometer M10X1(2 Dichting