


LIJNREDUCEERVENTIELEN

BS.V 50-10-3.5



- Lagedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op leidingnet, wandpaneel of wandafnamepunt
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, niet corrosief
- In verchromd messing

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Niet-corrosieve mengsels met concentratie boven 1 ppm

Uitgezonderd:

Koolstofdioxide, Lachgas

Specificaties

Het balgsysteem geeft een hoge nauwkeurigheid van de regeling van de uitgangsdruk.

Maximale ingangsdruk bij 15°C 50 bar

Uitgangsdruk 0,5 tot 10 bar

Nominaal debiet in N2 3.5 Nm³/h*

Vacuüm bepompbaar voor occasionele purges, Interne/externe lektheid ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s helium., Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 50°C

*Nominaal debiet in stikstof bij 15°C.

Materialen

Lichaam Verchromd messing

Zitting: Messing

Klep Messing FKM (VITON®) gecoat

Balg: Brons

Manometer: Lichtmetalen mechanisme, Ø 50 mm, Dichting in PA 6.6


Dichting FKM, PA 6.6

INFO +

3.1 certificaat beschikbaar op aanvraag. Gelieve Warehouse team te contacteren alvorens te bestellen.

Dimensies:

Lengte (L): : 41 mm
 Hoogte (H): : 105 mm
 Diepte (D): : 100 mm
 Ø2 : 50 mm
 Nettogewicht : 0.5 kg



Handleiding:

OP 250 - BS.V

Aansluiting

Ingangskoppeling: 2 ingangen G 3/8 BSPP vrouwelijk

Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPP vrouwelijk

Beschrijving koppeling:

Afhankelijk van het materiaal en diameter van de leiding.

Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met of zonder koppelingen. Zij zijn voorzien van een lagedruk manometer.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet
147814	REG BS.V 50-10-3,5	Andere CnHm	50 bar	3.5 bar	3.5 Nm ³ /h

Options

	Referentie	Long designation
	16488	Aansluiting G3/8" BSPP M - filter G3/8" BSPP M - roestvrij staal
	16516	VERBINDING G3/8 BSPP Mannelijk met Barb Slang voor flexibele buis Ø Int. 4 tot 6mm
	16521	VERBINDING G 3/8 BSPP Mannelijk - CF 1/8" - Messing-Cr
	16522	VERBINDING G 3/8" Mannelijke Compressie Fitting 6 MM Messing Chromom GYROLOK
	16523	VERBINDING G 3/8 BSPP Mannelijk - CF 1/4" - Messing-Cr
	16524	VERBINDING G 3/8 BSPP Mannelijk - CF 10mm - Messing-Cr
	16526	Aansluiting G3/8 BSPP M - CF 8MM Messing-CR

	Referentie	Long designation
	16532	Kit N°2 : CF 6mm + CF 1/8" + slangpilaar 6mm
	16558	Aansluiting G3/8 BSPP M - CF 6MM SS
	16562	Aansluiting G3/8 BSPP M - CF 8MM SS
	16564	Aansluiting G3/8 BSPP M - CF 3/8" SS
	16565	Aansluiting G3/8 BSPP M - CF 1/4" SS
	16566	Aansluiting G3/8 BSPP M - CF 1/8" SS
	16567	Aansluiting G3/8 BSPP M - CF 10MM SS

	Referentie	Long designation
	16569	Aansluiting G3/8 BSPP M - CF 12MM SS

	Referentie	Long designation
	19286	Aansluiting G3/8 BSPP M NIP. Ø 8-10MM Messing

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
147814	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8 BSPP
	161472	MANOMETER -1 +10 +15 Bar Messing Ø 50 M10x1 M buitendraad verticale inlaat voor HBS