

AFNAMEPUNTEN BS-LM 50-10-3.5



- Geschikt voor zuivere gassen
- In verchromd messing

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Zuivere gassen

Specificaties



Maximale ingangsdruk bij 15°C 50 bar
Uitgangsdruk 1 tot 10 bar
Nominaal debiet in N₂ 3.5 m³/h**

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van zuurstof en brandvoedende gassen mag de werkdruk niet hoger zijn dan 25 bar.

Dimensies:

Lengte (L): : 80 mm
 Hoogte (H): : 105 mm
 Diepte (D): : 140 mm
 Ø2 : 50 mm
 Nettogewicht : 1.15 kg



Handleiding:

OP 250 - BS-LM

Aansluiting

Ingangskoppeling: 2 ingangen G 3/8 BSPP vrouwelijk
Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPP vrouwelijk

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
118168	GAS AUSGANG BS.LM 50-10-3	Gasmengsels, Zuivere gassen	50 bar	10 bar	3,5 Nm³/h	G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
136930	PoU BS-LM 50-10-3 G3/8 M / KIT N°2	Gasmengsels, Zuivere gassen	50 bar	10 bar	3,5 Nm³/h	G 3/8 BSPP M	KIT N°2	Messing
136932	PoU BS-LM 50-10-3 G3/8 M / G3/8 AL F	Gasmengsels, Zuivere gassen	50 bar	10 bar	3,5 Nm³/h	G 3/8 BSPP M	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing

Options

	Referentie	Long designation
	16516	OLIVE SOEPELE BUIS INT.D4-6MM
MESSING VERCHROOMD	16521	KOPP.G3/8BUIT./DB 1/8"MESSING VERCHROOMD
VERCHR MESS.	16522	KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.
- 1/4" LC	16523	GYROLOK RACCORD 3/8" - 1/4" LC
BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD	16524	KOPP.G3/8" BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD
BUIT./DB8MM MESSING VERCHROMMD	16526	KOPP.G3/8" BUIT./DB8MM MESSING VERCHROMMD
BUIT./ DB 6MM RVS	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS

	Referentie	Long designation
BUIT DB 8 MM RVS	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
BUIT. / DB 3/8" RVS	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
BUIT/ DB 1/4" RVS	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS
BUIT. / DB 1/8" RVS	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
BUIT. / DB 10MM RVS	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
BUIT. / DB 12 MM RVS	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS
	19286	Aansluiting G3/8 BSPP M NIP. Ø 8-10MM Messing

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
118168	161472	MANOMETER -1 +10 +15 Bar Messing Ø 50 M10x1 M buitendraad verticale inlaat voor HBS
136930	161472	MANOMETER -1 +10 +15 Bar Messing Ø 50 M10x1 M buitendraad verticale inlaat voor HBS
136932	161472	MANOMETER -1 +10 +15 Bar Messing Ø 50 M10x1 M buitendraad verticale inlaat voor HBS