

AFNAMEPUNTEN PDG-D.S 50-16-10



- Compact wandafnamepunt
- Afsluiting en regeling van werkdruk
- Geschikt voor zuivere gassen
- In roestvast staal

Laser, Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Licht corrosieve gassen, Zuivere gassen

Uitgezonderd:

Koolstofdioxide, Lachgas

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 50 bar

Uitgangsdruk 0.8 tot 16 bar

Nominaal debiet in N₂ 10 m³/h**

Interne/externe lektheid ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur : -30°C tot + 50°C

*Zuurstof en brandvoedende gassen : maximale werkdruk 25 bar.


**Nominaal debiet in stikstof bij 15°C.

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van zuurstof en brandvoedende gassen mag de werkdruk niet hoger zijn dan 25 bar.

Dimensies:

Lengte (L): : 45 mm
 Hoogte (H): : 145 mm
 Diepte (D): : 94 mm
 Ø2 : 40 mm
 Nettogewicht : 1.9 kg



Handleiding:


OP 450 - PDG

Aansluiting

Ingangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk langs boven- of achterzijde

Uitgangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk langs onder- of achterzijde

Flow curve







Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
168698	POU PDG-D.S 50-16-10IN/UIT G3/8 BSPP W	Lucht, C3H8, C2H4, H2, He, N2, CH4, C3H6, Ar, O2	50 bar	16 bar	10 Nm³/h	G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS

	Referentie	Long designation
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS
	172812	KIT blauwe kap voor PDG voor N2O doos 3 stuks
	172813	KIT donkergroene kap voor PDG voor Ar doos 3 stuks
	172814	KIT rode kap voor PDG voor Brandbaar Gas doos 3 st

	Referentie	Long designation
	172815	KIT witte kap voor PDG voor O2 doos 3 stuks
	172816	KIT grijze kap voor PDG voor CO2 doos 3 stuks
	172817	KIT bruine kap voor PDG voor He doos 3 stuks
	172818	KIT groene kap voor PDG voor Air doos 3 stuks

	Referentie	Long designation
	173312	BEVESTIGINGSPLAAT voor 2 PDG roestvrij staal 304 L
	173313	BEVESTIGINGSPLAAT voor 3 PDG roestvrij staal 304 L
	173314	BEVESTIGINGSPLAAT voor 1 PDG roestvrij staal 304 L

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
168698	172795	MANOMETER 0+16+25 bar Ø 40 M10x1 M buitendraad roe