

# HOGEDRUK SLANGEN FLEXIBLE HOSES FOOD CYLINDERS



- Hogedruk aansluitlang
- Montage tussen bundel en een omschakelcentrale of module
- Geschikt voor ALIGAL
- In roestvast staal

Food, Dranken

## Toepassingsgebieden

### Ontworpen voor implementatie van:

Gassen uit het ALIGAL™ gamma

### Ontworpen voor:

Omschakelcentrales & Modules

## Specificaties

Werkdruk.....200 bar

Barstdruk.....1400 bar

Hydraulische testdruk.....375 bar

Interne/externe lekdichtheid  $\leq 1 \times 10^{-7}$  mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C

## Materialen

Leiding ..... Roestvast staal 316L, DN 6

Sleeve..... Dubbele omvlechting in roestvast staal

Bescherming ..... Veiligheidskabel in roestvast staal  
Ø 3 mm met roestvast stalen bevestiging

Norm: ..... ISO 16964 : 2019

Ontvetting: ..... Ontvetting: koolwaterstof residue  
< 100 mg/m<sup>2</sup>

## pen

Referentie van het nieuwe Food-assortiment (zie brochure)

## Veiligheidswaarschuwing:


⚠ Opgepast! Gelieve de veiligheidskabel aan beide uiteinden te bevestigen.

## Belangrijkste eigenschap-

## Dimensies:

Lengte (L): : 1300 mm

Ø2 : 6 mm



## Handleiding:

OP 1050 - Flexible hose

## Aansluiting




**Ingangskoppeling:** Hogedruk koppeling volgens het gas

**Uitgangskoppeling:** M20x1,5 vrouwelijk

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
202287	FLEX SS CYL 1,3M WELDED RU3 FOOD	NEN RU3	M20 x 1,5 Vrouwelijk	Roestvast staal
202288	FLEX SS CYL 1,3M WELDED RU1 FOOD	NEN RU1	M20 x 1,5 Vrouwelijk	Roestvast staal
202289	FLEX SS CYL 1,3M WELDED RI2 FOOD	NEN RI2	M20 x 1,5 Vrouwelijk	Roestvast staal

## Options

	Referentie	Long designation
	19176	SABOT FIXE BOUT B50/B20
	19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"(6 pce á box)
	189207	Fitting anti-flapping + filter M20x1.5 male - 16x1.336 SI Male *FOOD