

REDUCEERVENTIELEN DIM-GLC 25-3-5 T PURGE



- Lagedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op cilinder
- Geschikt voor corrosieve gasen in vloeibare fase
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Zuivere gasen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Reactieve mengsels

Uitgezonderd:

Koolstofdioxide

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 25 bar

Nominaal debiet in N₂ 5 m³/h*

Overdrukventiel bar: 5 bar

Vacuüm pompbaar voor occasionele purges, Interne/externe lekdichtheid ≤ 3x10⁻⁹ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

Materialen

Lichaam Roestvast staal 316L

Zitting: Roestvast staal 316

Klep Roestvast staal 316 PTFCE
gecoat

Membraan: Hastelloy C®

Filter: Monel 400®

Overdrukventiel: Roestvast staal / FKM

Dichting PCTFE

Handleiding:

OP 150 - DIM-GLC

Aansluiting

Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas
Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPP vrouwelijk
Aansluiting overdrukventiel: Dubbele snijringkoppeling RVS 6mm, snijringen in RVS

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangs- druk	Debiet	Ingangs- koppeling:	Vorm van de ingangs- koppeling:	Uitgangs- koppeling:	Materiaal
210792	REG DIM-GLC 25-3-5 T PURGE NEN RU4 - CF	Corrosieve gassen	25 bar	3 Bar	5 Nm³/h	NEN RU4	Sleutel- moer RVS	DB 6MM	Roestvast staal
210793	REG DIM-GLC 25-3-5 T PURGE NEN LU4 - CF	Corrosieve gassen	25 bar	3 Bar	5 Nm³/h	NEN LU4	Sleutel- moer RVS	DB 6MM	Roestvast staal

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
210792	29215	FLAT SEAL in PCTFE (Kel-F®) 21x8x2 for inlet connec- tion s.steel NEN LU4 / RU4 (Wrench)
210793	29215	FLAT SEAL in PCTFE (Kel-F®) 21x8x2 for inlet connec- tion s.steel NEN LU4 / RU4 (Wrench)