

AFNAMEPUNTEN MODULGAS 02 15-10-30



- Industrieel wandafnamepunt
- Afsluiting en regeling van debiet
- Geschikt voor zuurstof
- In messing

Lassen, Industriële processen

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Industriële zuurstof

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 25 bar
Nominaal debiet in N₂ 15 m³/h*

Dimensies:

Lengte (L): : 95 mm

Hoogte (H): : 355 mm

Hoogte (H1): : 245 mm

Diepte (D): : 95 mm

Nettogewicht : 2.7 kg

Handleiding:

OP 430 - Modulgas

Aansluiting

Ingangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk

Uitgangskoppeling: Uitgang: G 3/8" mannelijk RH

Producten:

| Referentie | Korte beschrijving: | Gas | Ingangsdruk | Uitgangsdruk | Debiet | Ingangskoppeling: | Uitgangskoppeling: | Materiaal |
|------------|----------------------|-----|-------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 45567 | MODULGAS O2 15-10-30 | O2 | 15 bar | 10 bar | 30 Nm³/h | G 3/8 BSPP vrouwelijk | OC 6MM | Messing |

Options

| | Referentie | Long designation |
|---|------------|---------------------------------|
|  | 197534 | Hose clamp ext diameter 13-14MM |