


REDUCEERVENTIELEN HEPAL 12 200-16-25 FOOD



- Hogedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op 200 bar cilinder - aansluiting achterzijde
- Geschikt voor ALIGAL
- In verchromd messing

Food, Dranken

Toepassingsgebieden

HEPAL 12 FOOD regelaars worden gebruikt voor het creëren van een atmosfeer en het inert maken van kleine capaciteiten.

Nuttig voor toepassingen die hoge debieten vereisen.

Ontworpen voor implementatie van:

Gassen uit het ALIGAL™ gamma

Uitgezonderd:

Alle andere gassen

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 200 bar

Uitgangsdruk 16 bar

Nominaal debiet in N₂ 25 m³/h*

Overdrukventiel bar: 24 bar

Interne/externe lektheid ≤ 10⁻⁸ mbar.l/s., Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P₂) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P₂ + 1 bar.

Materialen

Lichaam Verchromd messing

Zitting: Messing

Klep Messing PTFCE gecoat

Membraan: Roestvast staal

Filter: Monel 400®

Lichtmetalen mechanisme, Ø 50

Manometer: mm, Dichting in PTFCE

Dichting in EPDM, Klep in roestvast staal, Lichaam in roestvast

Overdrukventiel: staal 303

Dichting..... EPDM FDA

Belangrijkste eigenschappen

Referentie van het nieuwe Food-assortiment


Veelzijdigheid in gebruik: Een breed scala aan debieten voor veelzijdigheid in productie en laboratoriumgebruik. Handig: Verticale uitlaat maakt het gemakkelijk om slan-gen aan te sluiten

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van koolstofdioxide en argon dient een verwarmers voorzien te worden bij verhoogd debiet.

Dimensies:

Lengte (L): : 107 mm
Hoogte (H): : 98 mm
Diepte (D): : 185 mm
Ø2: 50 mm
Ø1: 45 mm
Nettogewicht: 1.31 kg



Handleiding:

OP 150 - Hepal 12 Food


Aansluiting

Ingangskoppeling: Ingang : hogedruk koppeling volgens gas-soort

Uitgangskoppeling: 1 uitgang G 3/8 BSPP vrouwelijk

Aansluiting overdrukventiel: Uitgang G 1/4" BSPP F

Flow curve





HEPAL 12 200-16- 25

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
202306	REG HEPAL12 200-16-25 RI2 FOOD	200 bar	16 bar	25 Nm³/h	NEN RI2		Messing
203751	REG HEPAL 12 200-16-25 NEN RU1 FOOD-KIT4	200 bar	16 bar	25 Nm³/h	NEN RU1	KIT N°4	Messing
203752	REG HEPAL 12 200-16-25 NEN RU3 FOOD-KIT4	200 bar	16 bar	25 Nm³/h	NEN RU3	KIT N°4	Messing
203753	REG HEPAL 12 200-16-25 NEN RI2 FOOD-KIT4	200 bar	16 bar	25 Nm³/h	NEN RI2	KIT N°4	Messing

Options

	Referentie	Long designation
	19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"(6 pce á box)
	152809	OVERDRUCKKLEP SV10 Huis Roestvast Staal 303. Zitting Messing/EPDM. Afdichtingsdruk 24 Bar. Snijringen Messing
 Not Found	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
202306	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD
203751	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD
203752	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD
203753	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD