

# AFNAMEPUNTEN BS-LM 50-1-2



- Geschikt voor zuivere gassen
- In verchromd messing

Labo & Analyse

## Toepassingsgebieden

### Ontworpen voor implementatie van:

Zuivere gassen en mengsels

## Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C ..... 50 bar

Uitgangsdruk ..... 0.1 tot 1 bar

Nominaal debiet in N<sub>2</sub> ..... 2 m<sup>3</sup>/h\*

Vacuüm pompbaar voor occasionele purges, Interne/externe lekdichtheid ≤ 3x10<sup>-7</sup> mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 50°C


\*Nominaal debiet in stikstof bij 15°C.

## Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van zuurstof en brandvoedende gassen mag de werkdruk niet hoger zijn dan 25 bar.

## Dimensies:

**Lengte (L):** : 80 mm  
**Hoogte (H):** : 105 mm  
**Diepte (D):** : 140 mm  
**Ø2:** 50 mm  
**Nettogewicht:** 1.15 kg



## Handleiding:

OP 250 - BS-LM

## Aansluiting

**Ingangskoppeling:** 2 ingangen G 3/8 BSPP vrouwelijk  
**Uitgangskoppeling:** 2 uitgangen G 3/8" BSPP vrouwelijk

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
118169	BS.LM 50-1-2	Gasmengsels, Zuivere gassen				G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
136931	PoU BS-LM 50-1-2 G3/8 M / KIT N°2	Gasmengsels, Zuivere gassen	50 bar	1 bar	2 Nm³/h	G 3/8 BSPP M	KIT N°2	Messing
136933	PoU BS-LM 50-1-2 G3/8 M / G3/8 AL F	Gasmengsels, Zuivere gassen	50 bar	1 bar	2 Nm³/h	G 3/8 BSPP M	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing

## Options

	Referentie	Long designation
	16516	OLIVE SOEPELE BUIS INT.D4-6MM
	16521	KOPP.G3/8BUIT./DB 1/8"MESSING VERCHROOMD
	16522	KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.
	16523	GYROLOK RACCORD 3/8" - 1/4" LC
	16524	KOPP.G3/8" BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD
	16526	KOPP.G3/8" BUIT./DB8MM MESSING VERCHROMMD
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS

	Referentie	Long designation
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS
	19286	Aansluiting G3/8 BSPP M NIP. Ø 8-10MM Messing

# Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
118169	16000	PRESSURE GAUGE (-1) - 1,5 Bar Ø 50mm Lateral Entr
136931	16000	PRESSURE GAUGE (-1) - 1,5 Bar Ø 50mm Lateral Entr
136933	16000	PRESSURE GAUGE (-1) - 1,5 Bar Ø 50mm Lateral Entr