


OMSCHAKELCENTRALES CISA 200-15-25



- Continue gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 2x1 of 2x2 cilinders of bundels 200 bar
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, licht corrosief
- In roestvast staal
- Automatische omschakeling met reset

Emissiemetingen, Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Corrosieve mengsels

Specificaties

De automatische omschakeling van een lege groep cilinders naar een volle in reserve voorkomt onderbrekingen in de gastoevoer.

Maximale ingangsdruk bij 15°C 200 bar
 Uitgangsdruk 15 bar
 Vaste uitgangsdruk eerste trap 15 / 12 bar
 Nominaal debiet in N₂ 25 Nm³/h*
 Overdrukventiel bar: 22 bar

Drukval bij overschakeling: 3 bar., Interne/externe lekdichtheid ≤ 3x10⁻⁹ mbar.l/s helium., Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 60°C

*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P₂) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P₂ + 1 bar.

Materialen

Frame..... Roestvast staal
 Lichaam in roestvast staal 316L,
 Membraan en Hastelloy® C, Klep
 in roestvast staal 316L gecoat
 met PTFCE, verbonden aan het
 Reduceerventiel..... membraan
 Membraan in Hastelloy C®, Klep
 in roestvast staal 316L gecoat
 met PTFCE, verbonden aan het
 membraan, Lichaam in roestvast
 Kranenblok..... staal 316L
 Omhulsel in roestvast staal Ø 50
 Manometer: mm
 Aansluiting gec calibreerd op 22
 Overdrukventiel: bar


Hastelloy® is een handelsmerk van Haynes International, Inc.

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van toxische en corrosieve gassen dienen alle afblaaspopen en overdrukventielen afgeleid te worden.

Dimensies:

Lengte (L): : 530 mm
 Hoogte (H): : 1700 mm
 Hoogte (H1): : 170 mm
 Diepte (D): : 330 mm
 Nettogewicht : 14 kg



Handleiding:

OP 360

Aansluiting

Ingangskoppeling: 4 ingangen + 4 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk

Uitgangskoppeling: 1 uitgang + 2 aansluitingen voor collecteren purge G 3/8 BSPP vrouwelijk





Aansluiting overdrukventiel: Dubbele snijringkoppeling RVS 6mm, snijringen in RVS

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
15134	MAN CISA 200-15-25	Reactieve gasmengsels	200 bar	15 bar	25 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	15421	CILINDER EXTENSIEBALK 1-3 CIL. CISA
	16399	Aansluiting M20X1,5 CISA.S/MI.S
	16401	Aansluiting M20X1,5 VITON CISA/MI
	16403	Aansluiting M20X1,5/16X1,336 Mannelijk
	16474	KOPPELING 16*1,33SI/DB10MM RVS
	16597	Blind Plug Ø16X1,336 SI M SS PTFE
	17029	PIJP D10MMx1,5 L0.60M 316L

	Referentie	Long designation
	152663	KIT AUTOCOLLANTS CHANGT BOUT/CAD
	153687	VEILIGHEIDSAANWIJZING GAS O2
	153689	VEILIGHEIDSAANWIJZING INERT GAS
	155103	VEILIGHEIDSAANWIJZING FG

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
15134	15523	REGULATOR Spare Part for Change Over CISA 200-15-25
	16183	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	155252	OVERDRUCKKLEP SV10 Huis Roestvast Staal 316L. Zitt