

DEBIETMETERS FLOWMETER EXELTOP



- Onmiddellijke stroomindicator
- Voor TIG-lassen. Montage alleen op EXELTOP cilinders
- Geschikt voor argon
- In messing

Lassen, Industriële processen

Toepassingsgebieden

Voor de aanpassing van het gasdebiet aan de uitlaat van EXELTOP cilinders

Ontworpen voor implementatie van:

Argon, Industriële neutrale gassen

Specificaties

Max. inlaatdruk :.....6 bar

Weergegeven luchthoeveelheids-
schaal :.....1 - 15 l/min

Maximale afvoersnelheid> 30 l/min

Bedrijfstemperatuur : van -40°C tot + 60°C

Belangrijkste eigenschappen

Nauwkeurig:

± 10% van de aflezing of ± 1 l/min argon

Gemakkelijk te gebruiken:


Voorzien van snelkoppelingen

INFO +

Houd de apparatuur altijd in een verticale positie ($\pm 3^\circ$) om de nauwkeurigheid van de aflezing te waarborgen.

Dimensies:

Lengte (L): : 50 mm



Aansluiting

Ingangskoppeling: Quickmatic

Uitgangskoppeling: Quickmatic

Producten:

| Referentie | Korte beschrijving: | Gas | Debiet | Ingangskoppeling: | Uitgangskoppeling: | Materiaal |
|------------|--|------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 186736 | FLOW TIG CONTROLLER EXELTOP AR/MIX 1-15L | Ar, Ar/CO2 | 1 tot 15 l/min | Quick connect F | Quick connect M | Messing |