

# OMSCHAKELCENTRALES ECOGAZ ISO SA C2H2 25-1-10



- Continue gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 2x1 of 2x2 cilinders of bundels
- Geschikt voor acetyleen
- In messing
- Automatische omschakeling met reset

Lassen, Snijden, Warmtebehandeling, Industriële processen

## Toepassingsgebieden

**Ontworpen voor implementatie van:**  
Industriële acetyleen

## Specificaties

De automatische omschakeling van een lege groep cilinders naar een volle in reserve voorkomt onderbrekingen in de gastoevoer.

Maximale ingangsdruk bij 15°C ..... 25 bar  
 Uitgangsdruk ..... 1.5 bar  
 Vaste uitgangsdruk eerste trap ..... 1.5 / 1.1 bar  
 Overdrukventiel bar: ..... 2.4 bar


Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 60°C

## Materialen

Paneel .....	Reduceerpaneel met omschakeling
Frame .....	Roestvast staal
Reduceerventiel.....	Lichaam in messing, Membraan en EPDM, Veer in roestvast staal, Zitting in messing
Kranenblok.....	Zitting in roestvast staal, Lichaam in messing
Manometer: .....	Mechanisme in koperlegering
Overdrukventiel: .....	Aansluitbaar in messing
Dichting.....	EPDM, PA 6.6

## Dimensies:

Lengte (L): : 520 mm  
 Hoogte (H): : 550 mm  
 Hoogte (H1): : 632 mm  
 Diepte (D): : 114 mm  
 Ø2 : 50 mm  
 Nettogewicht : 16.1 kg



## Handleiding:

OP 310 - ECOGAZ

## Aansluiting




**Ingangskoppeling:** 4 ingangen + 4 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk

**Uitgangskoppeling:** 1 uitgang G 3/8 BSPP vrouwelijk

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
183527	MAN ECOGAZ ISO SA C2H2 25-1,5-10	C2H2	25 bar	1.5 bar	10 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing

## Options

	Referentie	Long designation
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19555	Koppeling 16X1,336 Buit / 16X1,25 Buit
	152663	KIT AUTOCOLLANTS CHANGT BOUT/CAD
	155103	VEILIGHEIDSAANWIJZING FG

	Referentie	Long designation
	164713	BURSTING DISC Reverse Diaphral C2H2 2,75 bar Inlet
	183529	KIT GECALIBR. openingen ECOGAZ ISO C2H2 messing EP
	183548	KIT EXTENSIE voor ECOGAZ ISO C2H2 linls / rechts

## Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
183527	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	172798	FLASHBACK ARRESTOR 85-10 Flammable Gases Inlet G 3
	183528	OVERDRUKVENTIEL SV10/C 2,4B ECOGAZ ISO C2H2 messing G3/8
	183531	KIT REDUCEER ECOGAZ ISO SA C2H2 dichting G1/2 PA z

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
183527	183543	KIT COLLECTOR links ECOGAZ ISO SA C2H2 messing gee
	183544	KIT COLLECTOR recht ECOGAZ ISO SA C2H2 messing met
	183545	KIT MANOMETER HD 40 B ECOGAZ ISO C2H2 diameter 50
	183546	KIT MANOMETER LD 2,5 B ECOGAZ ISO C2H2 diameter 50