

REDUCEERVENTIELEN DIM 200-15-25 T PURGE



- Hogedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op 200 bar cilinder
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, toxisch, corrosief en brandbaar
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Reactieve mengsels

Uitgezonderd:

Koolstofdioxide


Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 200 bar
Uitgangsdruk 1 tot 15 bar
Nominaal debiet in N2 25 Nm³/h*
Overdrukventiel bar: 22 bar

Interne/externe lektheid ≤ 3x10⁻⁹ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

Materialen

Lichaam Roestvast staal 316L
Zitting: Roestvast staal 316
Roestvast staal 316 PTFCE
Klep gecoat
Membraan: Hastelloy C®
Filter: Monel 400®
Overdrukventiel: Roestvast staal / FKM
Dichting PCTFE



Handleiding:

OP 150 - DIM


Aansluiting

Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas

Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPP vrouwelijk

Aansluiting overdrukventiel: Dubbele snijringkoppeling RVS 6mm, snijringen in RVS

Flow curve



Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met een hogedruk koppeling volgens het gas en één of meerdere uitgangskoppelingen. Zij zijn uitgerust met een hogedruk- en lagedruk manometer, en een collecteerbaar overdrukventiel.




Producten:



Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Vorm van de ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
170430	REG DIM 200-15-25 T PURGE NEN LU4-CF 6MM	CO, Corrosieve gassen, Toxische gassen	200 bar	15 bar	25 Nm ³ /h	NEN LU4	Sleutelmoer RVS	DB 6MM	Roestvast staal
170431	REG DIM 200-15-25 T PURGE NEN RU4-CF 6MM	Corrosieve gassen, Toxische gassen	200 bar	15 bar	25 Nm ³ /h	NEN RU4	Sleutelmoer RVS	DB 6MM	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	16532	AUSGANG KIT N°2-GYROLOK
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS

	Referentie	Long designation
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS

	Referentie	Long designation
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS

	Referentie	Long designation
	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS
	19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"(6 pce á box)

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
170430	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	16016	PRESSURE GAUGE 0- 25 Bar Ø 50mm Lateral Entry M10
	29215	FLAT SEAL in PCTFE (Kel-F®) 21x8x2 for inlet connection s.steel NEN LU4 / RU4 (Wrench)
	155252	OVERDRUCKKLEP SV10 Huis Roestvast Staal 316L. Zitt
170431	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	16016	PRESSURE GAUGE 0- 25 Bar Ø 50mm Lateral Entry M10
	29215	FLAT SEAL in PCTFE (Kel-F®) 21x8x2 for inlet connection s.steel NEN LU4 / RU4 (Wrench)
	155252	OVERDRUCKKLEP SV10 Huis Roestvast Staal 316L. Zitt