

CONNECTOR



- Direct kliksysteem bespaart tijd en moeite
- Laat toe cilinders in enkele seconden te wisselen
- Digitaal verbonden bestellen

Lassen, Industriële processen

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor:

Argon en Argon neutraal mengsel

Uitgezonderd:

Brandvoedende en brandbare gassen zijn uitgesloten

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C200 bar

Nominaal debiet in N₂30 l/min

Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 65°C

Materialen

Lichaam Brass CW617N

Zitting: PA 6.6

Filter: Gesinterd brons

Dichting EPDM EP851

Veiligheidswaarschuwing:

 alert_securite_27

Dimensies:

Lengte (L): : 101 mm
Hoogte (H): : 197 mm
Diepte (D): : 160 mm
Nettogewicht : 1.43 kg



Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
203013		Qlixbi HPP2	DIN 10/ NEN RU3	Messing