

# MODULES

## ML-A 25-1.5-1



- Gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 1x1 of 1x2 cilinders of bundels
- Geschikt voor zuiver acetyleen
- In verchromd messing

Labo & Analyse

### Toepassingsgebieden

**Ontworpen voor implementatie van:**  
Zuiver acetyleen

### Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C ..... 25 bar

Uitgangsdruk ..... 1,5 bar

Nominaal debiet in N<sub>2</sub> ..... 1 Nm<sup>3</sup>/h\*

Overdrukventiel bar: ..... 2 bar

Interne/externe lektheid ≤ 1x10<sup>-6</sup> mbar.l/s helium., Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

\*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P<sub>2</sub>) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P<sub>2</sub> + 1 bar.

### Materialen

Paneel .....	Reduceerpaneel
Frame .....	Roestvast staal
	Lichaam in verchromd messing, Membraan in 304 roestvast staal, Zitting in messing, Klep in mes- sing gecoat met EPDM
Reduceerventiel.....	Lichaam in verchromd messing, Zitting in messing, Klep in mes- sing gecoat met PA 6.6
Kranenblok.....	Aansluitbaar in messing
Overdrukventiel: .....	

### Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van acetyleen gelieve een breekplaat te plaatsen om de installatie te zekeren.

## Dimensies:

Lengte (L): : 200 mm  
 Hoogte (H): : 170 mm  
 Diepte (D): : 115 mm  
 Nettogewicht : 3.1 kg



## Handleiding:

OP 360

## Aansluiting

**Ingangskoppeling:** 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk

**Uitgangskoppeling:** 1 uitgang + 1 aansluiting voor collecteren purge G 3/8 BSPP vrouwelijk

**Aansluiting overdrukventiel:** Snijringkoppeling 6mm verchromd messing, snijringen in messing

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
183336	PAN ML-A 25-1,5-1	C2H2	25 bar	1.5 bar	1 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
15405	PANEEL DRUCKVERMIND. ML-A 25-1,5-1	C2H2	25 bar	1.5 bar	1 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Verchromd messing

## Options

	Referentie	Long designation
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19555	Koppeling 16X1,336 Buit / 16X1,25 Buit
	152663	KIT AUTOCOLLANTS CHANGT BOUT/CAD
	155103	VEILIGHEIDSAANWIJZING FG
	155770	KIT HOLE KALIBRIERT Ø 1,5 PTFCE - C2H2 CLSA & ML 1

	Referentie	Long designation
	164713	BURSTING DISC Reverse Diaphral C2H2 2,75 bar Inlet
	172798	FLASHBACK ARRESTOR 85-10 Flammable Gases Inlet G 3

# Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
183336	15888	REGULATOR Spare Part for Gas Panel MLA-A
	15996	PRESSURE GAUGE (-1) - 2,5 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	16002	Drukmeter 0-2,5 bar Achteringang M10x1
	16007	PRESSURE GAUGE 0- 40 Bar Ø 50mm Back Entry M10x1
	16184	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17141	FLAT SEAL in PTFCE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	18553	PRESSURE GAUGE 0-16 Bar Ø 50mm Back entry G1/4 Brass-Cr
	18881	RELIEF VALVE ECOGAZ Calibrated 15 Bar for Manifold
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	155770	KIT HOLE KALIBRIERT Ø 1,5 PTFCE - C2H2 CLSA & ML 1
	164713	BURSTING DISC Reverse Diaphral C2H2 2,75 bar Inlet
	172798	FLASHBACK ARRESTOR 85-10 Flammable Gases Inlet G 3
	175880	KIT VERVANGING REGULATOR links voor Man ECOGAZ 200
175881	KIT VERVANGING REGULATOR rechts voor Man ECOGAZ 20	
15405	15888	REGULATOR Spare Part for Gas Panel MLA-A
	15996	PRESSURE GAUGE (-1) - 2,5 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	16002	Drukmeter 0-2,5 bar Achteringang M10x1
	16007	PRESSURE GAUGE 0- 40 Bar Ø 50mm Back Entry M10x1
	16184	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17141	FLAT SEAL in PTFCE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	18553	PRESSURE GAUGE 0-16 Bar Ø 50mm Back entry G1/4 Brass-Cr
	18881	RELIEF VALVE ECOGAZ Calibrated 15 Bar for Manifold
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19403	BLOC VALVE PURGE for Change Overs and Panels ECOGA
	155770	KIT HOLE KALIBRIERT Ø 1,5 PTFCE - C2H2 CLSA & ML 1
	164713	BURSTING DISC Reverse Diaphral C2H2 2,75 bar Inlet
	172798	FLASHBACK ARRESTOR 85-10 Flammable Gases Inlet G 3
	175880	KIT VERVANGING REGULATOR links voor Man ECOGAZ 200
175881	KIT VERVANGING REGULATOR rechts voor Man ECOGAZ 20	