

LIJNREDUCEERVENTIELEN

LH.V-L 200-10-10



- Reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op leidingnet of wandpaneel
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, niet corrosief
- In verchroomd messing

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™
1 & 2, Niet-corrosieve mengsels met concentratie boven 1 ppm

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 200 bar
Nominaal debiet in N2 2 Nm³/h*
Overdrukventiel bar: 16 bar

Materialen


Lichaam Verchroomd messing

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van brandbare gassen, gelieve de afblaaspoorten en overdrukventielen af te leiden.

Dimensies:

Nettogewicht : 1 kg



Handleiding:

OP 250 - LH.V-L

Aansluiting

Ingangskoppeling: 1 ingang Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk
Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPP vrouwelijk
Aansluiting overdrukventiel: Snijringkoppeling 6mm verchroomd messing, snijringen in messing

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangs- druk	Debiet			Materiaal
152885	REG LH 200-10-10 V	Gasmeng- sels	200 bar	10 bar	10 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrou- welijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing

Options

	Referentie	Long designation		Referentie	Long designation
	16516	OLIVE SOEPELE BUIS INT.D4-6MM		16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
	16521	KOPP.G3/8 BUIT./DB 1/8" MESSING VERCHROOMD		16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS
	16522	KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.		16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16523	GYROLOK RACCORD 3/8" - 1/4" LC		16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16524	KOPP.G3/8 BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD		16569	KOPP.G3/8 BUIT. / DB 12 MM RVS
	16526	KOPP.G3/8 BUIT/DB8MM MESSING VERCHROMMD		19286	Aansluiting G3/8 BSPP M NIP. Ø 8-10MM Messing
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS			
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS			