

## 4 Produits optimum pour 100 % de vos besoins quotidiens de soudage

- Encore plus d'ergonomie et de sécurité au quotidien :
  - des bouteilles équipées de série de la tête SMARTOP™
  - à la demande : la tête ALTOP™ en mode prêt à l'emploi.
- Un accompagnement au quotidien avec :
  - un espace web soudage,
  - votre ligne conseil,
  - des experts soudage à votre disposition.
- Un approvisionnement selon vos besoins : ARCAL™ disponible en bouteilles ou liquide.
- 4 compositions optimales, éprouvées, requalifiées et de qualité constante.

ARCAL™ se met en 4 pour mieux vous satisfaire !



### SMARTOP™ de série

- Connexion aisée du détendeur.
- Ouverture et fermeture facile avec un levier on/off.
- Visualisation permanente du contenu même sans détendeur.
- Une prise en main facile.

Un seul geste, un seul coup d'œil !



### ALTOP™ détendeur intégré

- Connectez votre raccord rapide.
- Basculez le levier on/off.
- Réglez le débit nécessaire...

... vous êtes prêts à souder en toute sécurité.

## Conseil soudage

0 892 705 702 Service 0,337 € / min + prix appel

Des experts disponibles sur toute la France

En savoir +



www.airliquide.fr



Air Liquide France Industrie  
Siège Social : 6 rue Cognacq Jay, 75007 Paris  
RCS PARIS : 314 119 504



# La performance simplement



Fréf. 999228ALF-R1 - TAU CYGNI - Juillet 2017 - Crédithphoto: Le square des Photographes - ARCAL est une marque Air Liquide.

# Les 4 produits ARCAL™ référents

PROCÉDÉS		MATÉRIAUX	PRODUITS	PROPRIÉTÉS	TÊTES	TAILLES	RÉFÉRENCES
POSTE SEMI-AUTOMATIQUE	TIG ET PLASMA	TOUS MÉTAUX	 <p>ARCAL™ Prime ISO 14175-I1-Ar</p>	<p>LA PURETÉ OPTIMALE</p> <p>Très faible niveau d'impuretés H<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub> et N<sub>2</sub></p>		<p>L50</p> <p>M20</p> <p>L50 Grand Débit</p> <p>L50</p> <p>M20</p>	<p>I2013L50S2A001</p> <p>I2013M20S2A001</p> <p>I2013L50Z2A001</p> <p>I2013L50A2A001</p> <p>I2013M20A2A001</p>
	MIG	ALUMINIUM CUIVRE ET LEURS ALLIAGES	 <p>ARCAL™ Prime ISO 14175-I1-Ar</p>	<p>LA PURETÉ OPTIMALE</p> <p>Très faible niveau d'impuretés H<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub> et N<sub>2</sub></p>		<p>L50</p> <p>M20</p>	<p>I2013L50S2A001</p> <p>I2013M20S2A001</p>
	MIG	ACIER INOX	 <p>ARCAL™ Chrome ISO 14175-M12-ArC-2</p>	<p>LE CHOIX INOXYDABLE</p> <p>Qualité d'aspect du cordon</p>		<p>L50</p> <p>L50</p> <p>M20</p>	<p>I2531L50S2A001</p> <p>I2531L50A2A001</p> <p>I2531M20A2A001</p>
	MIG	ACIER CARBONE	 <p>ARCAL™ Speed ISO 14175-M20-ArC-8</p>	<p>LE "PLUS" PRODUCTIVITÉ</p> <p>Soudage haute productivité</p> <p>Réduction des fumées et des projections</p>		<p>L50</p> <p>M20</p> <p>L50</p> <p>M20</p>	<p>I2561L50S2A001</p> <p>I2561M20S2A001</p> <p>I2561L50A2A001</p> <p>I2561M20A2A001</p>
	MIG	ACIER CARBONE	 <p>ARCAL™ Force ISO 14175-M21-ArC-18</p>	<p>L'ATOUT PUISSANCE</p> <p>Excellentes caractéristiques mécaniques des soudures</p>		<p>L50</p> <p>M20</p> <p>L50</p> <p>M20</p>	<p>I2506L50S2A001</p> <p>I2506M20S2A001</p> <p>I2506L50A2A001</p> <p>I2506M20A2A001</p>

ARCAL™ Référents en bouteilles : 4 mélanges Argon et CO<sub>2</sub> pour 100% de vos besoins quotidiens de soudage à l'arc